



Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, krótkie, dla Ø głowicy do rozwiercania D: 27-34,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Klasa artykułu	27E

Opis

Pasuje do :

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi. Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 120 mm

długość całkowita L_{ges} : 176 mm

dł. całkowita L_1 : 56 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 4

klucze widlaste nr 239901: SW8

Opis techniczny

Sworznie dociągające nr 239900	4
długość wysięgu A	120 mm
dł. całkowita L_1	56 mm
dla Ø głowicy do rozwiercania D	27 - 34,99 mm
Klucz do obsługi nr 239902	SW3 (5Nm)
długość całkowita L_{ges}	176 mm
klucze widlaste nr 239901	SW8
Ø chwytu D_s h6	25 mm

wykonanie chwytu	krótkie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Akcesoria

klucz do sworzni dociągających napęd SW8	239901 SW8
sworznie dociągające Typ 4	239900 4