



Para rękawic 6315, rozmiar rękawic: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094456 6
GTIN	4059904106949
Klasa artykułu	09H

Opis

Wykonanie:

6315. Rękawice odporne na przecięcia o dobrym komforcie użytkowania. Szara, częściowa powłoka z poliuretanu zapewnia dobrą przyczepność w środowisku suchym i nieco wilgotnym. Nie nadają się do kontaktu z częściami zaolejonymi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	6
Zawartość	1
Technologia tkania	13G
EN 388.	4X42C

Karta danych

materiał podłoża	HPPE
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania	Uniwersalne
kolor	szare
masa	15 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe