

**Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, cylindryczne, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300681 11
GTIN	4069515001441
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878 – 309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.

wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.

Opis techniczny

Ø chwytu d	16 mm
Długość chwytu L ₁	200 mm
Ø zewn. D	16 mm
L ₂	20,5 mm
do tulejek zaciskowych ER	11 mm
zakres mocowania	0,5 - 7 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/300681-11>
