

**Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, cylindryczne, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300681 16
GTIN	4069515001458
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878 – 309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.

wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.

Opis techniczny

Ø chwytu d	20 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
do tulejek zaciskowych ER	16 mm
Ø zewn. D	22 mm
L ₂	27,5 mm
Długość chwytu L ₁	200 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/300681-16>
