

**CNMG 120416, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120416 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,7 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,7 - 4 mm
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	MS
Gatunek	CA6525

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia