

**Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø D: 14,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236603 14,5
GTIN	4047109223189
Klasa artykułu	24P

**Opis****Wykonanie:****tolerancje wiercenia:** D - 0,1 / + 0,3.**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

**wskazówka:**

- **Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.**
- **Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.**
- **Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do  $V_{maks.} = 0,25$  mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym nr 239010 do 239012.**
- **Maks. Ø osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.**
- **Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.**

Długość wysięgu  $L_1$ : 88 mmØ D<sub>s</sub> chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 040204 10-...

śruby mocujące: 239652 5IP1 (0,38 Nm)

**Opis techniczny**

śruby mocujące	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Długość użyteczna $L_1$	60 mm
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 040204 10-...
Liczba ostrzy Z	1

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	88 mm
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	14,5
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 5IP1	239652 5IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,38 Nm	211750 0,38
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP