

**CNMG 120412, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120412 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	PS
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	CA510

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia