



Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 55



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319885 55
GTIN	4069515004206
Klasa artykułu	32U

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT. Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.

- **ACCUWAY: UT-100, UT-200**
- **ALEX-TECH: VT-27G, VT-30BL, VT-33BL**
- **CHIAH CHYUN: ML-250**
- **DMC: DL 21, DL 22, DL 25**
- **DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN): Lynx 2600, Lynx 300, PUMA GT2100, PUMA GT2600, PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA 1500, PUMA 2000, PUMA 2500, PUMA 230, PUMA 240, PUMA 280**

- EMAG: VL 2, VL 4, VL 4-V2, VL 4-V3, VL 4 HP
- EMCO: Maxxturn 65 M, MAXXTURN 95
- FOCUS CNC: FBL-230, FBL-250, FBL-320, FNL-250, FNL-320
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: T-51, TA-42, TA-51, T-65
- HEADMAN: Hi5000, T55
- HWACHEON: CUTEX 160, CUTEX 180
- HYUNDAI WIA: HD2200, HD2600, L160, L230, SE2600
- Jyoti: AX 300
- LEADWELL: T-7i
- LMW: LL20
- Mazak: QT-Ez 8, QT-Ez 10, QT-Ez 12
- ROMI: GL 300
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240, PL 250V, SL 1500, SL 2000
- Takamaz: XT-8, XYT-51, XYT-65
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- Tongtai: TD-2000, TD-2500
- VICTOR: VTURN-A16YSCM, VTURN-A20YSCM, VTURN-A200, VTURN-NP20, VTURN-S20
- YCM: NTC-1600, NTC-2000

wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną.

Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.

Opis techniczny

b ₂	81 mm
L ₂	64 mm
h ₂	97 mm
h ₁	25 mm
x	60 mm
L ₁	64 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe