


**CNMG 120408, Gatunek: CA6525**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,7 - 4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MS
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 220 m/min

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia