

**Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5, szerokość b: A0,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240020 A0,9
GTIN	4047109015708
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Noże do rowków pasujące do uchwytu nr 240010, **do rowków zewnętrznych (rowki na pierścienie osadcze)**: Szerokość noża odpowiada obowiązującej tolerancji H11 dla rowków pierścieni osadczych. Noże muszą być ostrzone czołowo.

Materiał ostrza

 ; HSS Co 5

pod pierścienie osadcze o grubości: 0,8 mm

długość całkowita: 80 mm

wysokość h: 11 mm

odpowiedni uchwyt: AE i A1/2A z nr 24 0022

Opis techniczny

długość całkowita	80 mm
odpowiedni uchwyt	AE i A1/2A z nr 24 0022
pod pierścienie osadcze o grubości	0,8 mm
wysokość h	11 mm
szerokość b	0,9 mm
Materiał ostrza ;	HSS Co 5