



Przyrządy zaciskowe, typ: ISG1200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Klasa artykułu	35B

Opis

Wykonanie:

- Łatwe wprowadzanie parametrów zaciskania poprzez skanowanie kodów kreskowych.
- Energooszczędna technologia indukcyjna zapewnia długą żywotność narzędzia.
- Precyzyjne centrowanie narzędzia.
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i możliwość zastosowania mobilnego.
- Najwyższa siła mocowania i trwała wytrzymałość, nawet w zaolejonym otoczeniu.
- Od ponad 20 lat oprawki termokurczliwe ThermoGrip® są synonimem innowacyjnej technologii zaciskania klasy premium.
- Zakres mocowania Ø 3–32 mm dla wszystkich oprawek termokurczliwych T, TSF, TB (HSS Ø 6–16 mm / HM Ø 3–32 mm).
- Zintegrowane chłodzenie powietrzem (opcjonalnie dostępny adapter chłodzący).
- Maksymalna długość narzędzia 450 mm dla HSK-A63.
- Optymalne rozwiązanie do stołu warsztatowego.

w dostawie::

- 1 skaner kodów kreskowych
- Zestaw pasków magnetycznych
- Katalog oprawek termokurczliwych
- Rękawice ochronne
- Krążki wymienne

Karta danych

· Instrukcja obsługi

Wyp. dodatkowe:

Krażki wymienne nr 354241, podstawowe uchwyty narzędziowe nr 354225-354227.

Opis techniczny

moc	6,5 kW
przyłącze	400 V / 16 A / 50 Hz
wysokość	767 mm
szerokość	315 mm
Czas chłodzenia	300 s
masa	25 kg
długość	410 mm
Rodzaj produktu	Przyrządy zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/354405-ISG1200>