

 KOMET

Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø DC m7: 27,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236603 27,5
GTIN	4047109193901
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,3.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

wskazówka:

- **Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.**
- **Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.**
- **Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maks. Ø osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.**
- **Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.**

Opis techniczny

śruby mocujące	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
Liczba ostrzy Z	1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 09T308 28-...
Długość użyteczna L ₁	112 mm
Seria	KUB Pentron®
Ø nomin. D	27,5
Długość wysięgu L _A	146 mm

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP6	239652 8IP6