



Narzędzie do radełkowania bezwiorowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290089 16
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

Opis techniczny

zakres roboczy	3 - 40 mm
do szerokości radełkowania b	6 mm
do $\varnothing$ zagłębiania radełka d_3	11 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
Sworzeń	299925 1
do $\varnothing$ radełkowania d_1	15 mm
Tarcza obrotowa	299927 1
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
Rodzaj produktu	Narzędzia do radełkowania

