



### Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 15mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308947 15     |
| GTIN             | 4054631126246 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.

**Środek antykorozyjny:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Uszczelnienie metal-metal.

##### Opis:

Ciśnienie chłodziwa: Możliwość zastosowania do 120 bar.

##### Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

##### wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny.

**Zbliżone do** ISO 15488-A.

#### Opis techniczny

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| adapter                     | ER 25                |
| Norma                       | ISO 15488-B          |
| Dokładność ruchu obrotowego | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| typ                         | 429 E                |
| Ø zewn. D                   | 25,7 mm              |

## Karta danych

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Długość całkowita L | 34 mm             |
| Rodzaj produktu     | Tulejki zaciskowe |