



### Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 6mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308993 6      |
| GTIN             | 2050001765697 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.

**Środek antykorozyjny:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Uszczelnienie metal-metal.

##### Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

##### wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny.

**Zbliżone do** ISO 15488-A. Z uszczelką gumową (możliwość stosowania do 60 bar).

#### Opis techniczny

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| adapter                     | ER 40       |
| Norma                       | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm      |
| typ                         | 471 E       |

## Karta danych

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ø zewn. D           | 40,7 mm           |
| Długość całkowita L | 46 mm             |
| Rodzaj produktu     | Tulejki zaciskowe |