



Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308993 14
GTIN	4054631126499
Klasa artykułu	39Y

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.

Środek antykorozyjny: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Uszczelnienie metal-metal.

Opis:

Ciśnienie chłodziwa: Możliwość stosowania do 120 bar.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny.

Zbliżone do ISO 15488-A.

Opis techniczny

adapter	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
typ	471 E
Ø zewn. D	40,7 mm

Karta danych

Długość całkowita L	46 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe