

**Oprawka do przecinaka KOMET®, Typ: A00****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240010 A00
GTIN	4047109015302
Klasa artykułu	24G

Opis**Wykonanie:**

Do noży nr 240014 – 240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

Ważne:

Dostawa **bez noży**.

Wysokość chwytu: 16 mm

szerokość chwytu: 11 mm

długość całkowita L: 100 mm

wys. noża: 8 mm

szer. noża: 2,2 mm

wysokość krawędzi tnącej: 12 mm

Opis techniczny

szer. noża	2,2 mm
odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014	A00
typ	A00
Wysokość chwytu	16 mm
wysokość krawędzi tnącej	12 mm
szerokość chwytu	11 mm
wys. noża	8 mm
długość całkowita L	100 mm
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Przecinak KOMET® HSS-Co5 Typ A00

240014 A00