



Płytki skrawające promieniowe 12° HSS/Co5, H7, promień: R12 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 240030 R12 |
| GTIN | 2050001099471 |
| Klasa artykułu | 29W |

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające promieniowe do uchwytu nr 240026. Szlifowane ze wszystkich stron, z 4 równymi promieniami. Zaszlifowane ostrza z łamaczami i zwijaczami wióra zapewniają lepsze skrawanie w obszarze całego promienia.

Kąt mocowania 12° odpowiedni do uniwersalnych zastosowań

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

Materiał ostrza

 HSS Co 5

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|----------|
| Promień R ₁ | R12 |
| Materiał ostrza | HSS Co 5 |