

**Oprawka do przecinaka KOMET®, Typ: A0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240010 A0
GTIN	4047109015319
Klasa artykułu	24G

Opis**Wykonanie:**

Do noży nr 240014 – 240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

Ważne:

Dostawa **bez noży**.

Wysokość chwytu: 18 mm

szerokość chwytu: 11 mm

długość całkowita L: 125 mm

wys. noża: 10 mm

szer. noża: 2,7 mm

wysokość krawędzi tnącej: 14 mm

Opis techniczny

Wysokość chwytu	18 mm
typ	A0
odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014	A0
wys. noża	10 mm
wysokość krawędzi tnącej	14 mm
szerokość chwytu	11 mm
szer. noża	2,7 mm
długość całkowita L	125 mm
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Przecinak KOMET® HSS-Co5 Typ A0

240014 A0