

**Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B03L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240078 B03L
GTIN	4047109017498
Klasa artykułu	24H

**Opis****Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

**Materiał ostrza:**

**HSS/Co10** - do materiałów trudnoskrawalnych.

**wskazówka:**

**Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.**

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 10

głębokość otworu: 26 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 7 mm

długość całkowita: 125 mm

$\varnothing$  chwytu: 8 mm

**Opis techniczny**

typ	B03L
długość całkowita	125 mm
głębokość otworu	26 mm
do otworów o $\varnothing$ powyżej	7 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

