

**Wytaczaki zdzieraki KOMET® kształt g, Typ: B00****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 240074 B00 |
| GTIN | 4047109016378 |
| Klasa artykułu | 24H |

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 10 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 2,5 mm

długość całkowita: 50 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|-----------|
| głębokość otworu | 10 mm |
| długość całkowita | 50 mm |
| do otworów o \varnothing powyżej | 2,5 mm |
| typ | B00 |
| \varnothing chwytu | 8 mm |
| Materiał ostrza | HSS Co 10 |
| Rodzaj produktu | Toczenie |

