

**Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B04L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240078 B04L
GTIN	4047109017535
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 80 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 9 mm

długość całkowita: 125 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	9 mm
głębokość otworu	80 mm
długość całkowita	125 mm
typ	B04L
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza :	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

