



Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B05



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240078 B05
GTIN	4047109016316
Klasa artykułu	24H

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 50 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 12 mm

długość całkowita: 80 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	12 mm
długość całkowita	80 mm
głębokość otworu	50 mm
typ	B05
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza :	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

