



Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, HSK-A 63 długie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338135 8
GTIN	4054631189029
Klasa artykułu	33F

Opis

Wykonanie:

- Ekstremalnie niskie siły osiowe dla niskiego nacisku na powierzchnie boczne i doskonałej jakości powierzchni.
- Tłumik drgań skrętnych i mechanizm wyrównujący w kierunku obwodowym.
- Głębokość do 150 mm można osiągnąć przy konturze kolidującym $\varnothing 10$ (dla rozmiaru gwintu M0,5-M3).
- Odpowiednie do wewnętrznego doprowadzania chłodziwa do 80 bar.
- Do gwintowników i gwintowników bezwiórowych.
- Do gwintów prawo- i lewoskrętnych.
- Do otworów nieprzelotowych i przelotowych.
- Minimalna kompensacja długości w kierunku dociskania i odciągania.
- Drastycznie zmniejsza nacisk na powierzchnie boczne w starych i nowych centrach obróbkowych CNC.

Zalety:

- Bezpieczeństwo procesów dzięki płynnej pracy nawet przy obciążeniu momentem obrotowym.
- Zwiększona trwałość gwintownika i gwintownika bezwiórowego.
- Dostępna znacznie mniejsza średnica zewnętrzna niż wcześniej.
- Wyraźnie silniejsze chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na narzędziu niż w przypadku konwencjonalnych uchwytów synchronicznych (do ER8).
- Dwukrotnie większa dokładność ruchu obrotowego dla minimalnego nacisku na powierzchnie boczne.
- Amortyzowane odwrócenie kierunku obrotów w celu zmniejszenia liczby pęknięć narzędzia.

w dostawie:

Klucz widlasty

wskazówka:

Produkty nr 338131–338135 tylko w razie użycia z tulejkami zaciskowymi CENTRO/P (nr 309365–309372). Im słabsza siła osiowa, tym lepsza jakość, mniejsze zużycie, dłuższa trwałość, bardziej bezpieczny proces.

Klucz rolkowy CP nr 309754 lub klucz rolkowy CP do momentu obrotowego nr 309756 należy kupować oddzielnie.

Opis techniczny

Ø D ₃	26 mm
Ø D ₂	20 mm
zakres gwintowania	M0,5 - M3
Ø D ₁	10 mm
L ₁	100 mm
wymiar A długości wysięgu	191 mm
L ₂	137 mm
L ₃	165 mm
E	25 mm
adapter	HSK-A 63 długie
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Rodzaj produktu	Aparaty do gwintowania

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/338135-8>