

**Wytaczaki zdzieraki KOMET® kształt g, Typ: B02****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240074 B02
GTIN	4047109016453
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 24 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 5 mm

długość całkowita: 60 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	5 mm
głębokość otworu	24 mm
typ	B02
długość całkowita	60 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza :	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

