



Latarki kieszonkowe diodowe (LED) Seria C, typ: C5R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Klasa artykułu	04B

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie 1 akumulator litowo-jonowy typu 14500 3,7 V, 1 system ładowania Floating Charge System, 1 pętla na dłoń, 1 voucher na etui do paska.

wskazówka:

2 lata + 5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji na stronie www.ledlenser.com.

Jeżeli nie określono inaczej, na nasze produkty udzielamy gwarancji producenta na

- **siedem lat, jeśli dany produkt zarejestrowano online w terminie 12 tygodni, licząc od daty zakupu**
- **dwa lata, w razie braku rejestracji online lub jeśli nie dokonano jej w terminie; na prawidłowe działanie baterii z możliwością ładowania (akumulatorów), etui Powercase i skrzynkę ochronną na akumulator udzielamy również dwuletniej gwarancji (bez możliwości przedłużenia, brak rejestracji), licząc każdorazowo od daty zakupu.**

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 54
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Wartość CRI	75
kolor obudowy	BLACK
Napięcie akumulatorów	3,7 V

Karta danych

Rapid Focus	tak
Strumień światła	20 - 420 lm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
czas świecenia na stopniu 2	3 h
zasięg	50 - 240 m
czas świecenia	3 - 15 h
Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	tak
Kolor światła	zimny biały
oznaczenie producenta	C5R
długość całkowita	117 mm
wielkość międzynarodowa	14500
Seria	Seria C
Liczba dołączonych akumulatorów	1
torba na pasek w zakresie dostawy	tak
pojemność akumulatora	0,7 Ah
wymienny akumulator	tak
masa	75 g
Ø główki	26 mm
Rodzaj produktu	Latarka

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 081447 C5R