



Latarki kieszonkowe diodowe (LED) Seria C, typ: C7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081447 C7
GTIN	4058205038379
Klasa artykułu	04B

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie 4 baterie AAA LR03 1,5 V, 1 pętla na dłoń, 1 voucher na etui do paska.

wskazówka:

2 lata + 5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji na stronie www.ledlenser.com.

Jeżeli nie określono inaczej, na nasze produkty udzielamy gwarancji producenta na

- **siedem lat, jeśli dany produkt zarejestrowano online w terminie 12 tygodni, licząc od daty zakupu**
- **dwa lata, w razie braku rejestracji online lub jeśli nie dokonano jej w terminie; na prawidłowe działanie baterii z możliwością ładowania (akumulatorów), etui Powercase i skrzynkę ochronną na akumulator udzielamy również dwuletniej gwarancji (bez możliwości przedłużenia, brak rejestracji), licząc każdorazowo od daty zakupu.**

Opis techniczny

wielkość międzynarodowa	LR3
Wartość CRI	70
Strumień światła	40 lm
strumień światła, stopień 3	400 lm
długość całkowita	140 mm

Karta danych

Ø główki	37 mm
Liczba dołączonych baterii	4
torba na pasek w zakresie dostawy	tak
czas świecenia	1 - 25 h
zasięg	100 - 300 m
oznaczenie producenta	C7
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
typ baterii	Micro, AAA
Źródło światła	Moduł LED
Rapid Focus	tak
czas świecenia na stopniu 3	1 h
Kolor światła	zimny biały
masa	175 g
czas świecenia na stopniu 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	tak
Seria	Seria C
strumień światła, stopień 2	250 lm
kolor obudowy	BLACK
stopień ochrony IP	IP 54
Rodzaj produktu	Latarka

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 081447 C7