



Latarki kieszonkowe diodowe (LED) Seria C, typ: C3R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Klasa artykułu	04B

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie 1 akumulator litowo-jonowy typu 10440 3,7 V, 1 stacja ładowania, 1 pętla na dłoń.

wskazówka:

2 lata + 5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji na stronie www.ledlenser.com.

Jeżeli nie określono inaczej, na nasze produkty udzielamy gwarancji producenta na

- **siedem lat, jeśli dany produkt zarejestrowano online w terminie 12 tygodni, licząc od daty zakupu**
- **dwa lata, w razie braku rejestracji online lub jeśli nie dokonano jej w terminie; na prawidłowe działanie baterii z możliwością ładowania (akumulatorów), etui Powercase i skrzynkę ochronną na akumulator udzielamy również dwuletniej gwarancji (bez możliwości przedłużenia, brak rejestracji), licząc każdorazowo od daty zakupu.**

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	1
strumień światła, stopień 2	140 lm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Ø główki	20 mm
pojemność akumulatora	0,32 Ah

Karta danych

kolor obudowy	BLACK
Rapid Focus	tak
wielkość międzynarodowa	10440
Napięcie akumulatorów	3,7 V
długość całkowita	102 mm
Kolor światła	zimny biały
oznaczenie producenta	C3R
czas świecenia na stopniu 2	2 h
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia	2 - 6 h
Źródło światła	Moduł LED
Seria	Seria C
wymienny akumulator	tak
torba na pasek w zakresie dostawy	nie
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasięg	40 - 100 m
masa	42 g
Advanced Focus System (AFS)	tak
Wartość CRI	65
Strumień światła	20 - 140 lm
Rodzaj produktu	Latarka

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 081447 C3R