

**Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B00****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240078 B00
GTIN	4047109004009
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 10 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 2,5 mm

długość całkowita: 50 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	2,5 mm
głębokość otworu	10 mm
typ	B00
długość całkowita	50 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza 	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

