



## Wytaczak kątowy KOMET® kształt f, Typ: B05L



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240078 B05L
GTIN	4047109017573
Klasa artykułu	24H

### Opis

#### Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

#### Materiał ostrza:

**HSS/Co10** - do materiałów trudnoskrawalnych.

#### wskazówka:

**Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.**

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 10

głębokość otworu: 80 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 12 mm

długość całkowita: 125 mm

$\varnothing$  chwytu: 8 mm

### Opis techniczny

do otworów o $\varnothing$ powyżej	12 mm
głębokość otworu	80 mm
długość całkowita	125 mm
typ	B05L
$\varnothing$ chwytu	8 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

