

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	20 mm
wielk. płytki	12 mm
płytko podporowa	269005 6
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2020K12
śruby mocujące	269028 20
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
śruba do płytki podporowej	269013 5
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 20

269028 20

płytki podporowa Typ 6

269005 6

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500