

**Wytaczaki do gwintów wewn., prawych kształt 60° (metryczne), Typ: B01****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240084 B01
GTIN	4047109016859
Klasa artykułu	24H

**Opis****Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

**Materiał ostrza:**

**HSS/Co10** - do materiałów trudnoskrawalnych.

**wskazówka:**

**Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.**

Materiał ostrza

&nbsp; HSS Co 10

głębokość otworu: 16 mm

do skoków do: 1 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 3 mm

długość całkowita: 60 mm

$\varnothing$  chwytu: 8 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	60 mm
typ	B01
do otworów o $\varnothing$ powyżej	3 mm
głębokość otworu	16 mm
do skoków do	1 mm
$\varnothing$ chwytu	8 mm
Materiał ostrza	HSS Co 10

&nbsp;

Rodzaj produktu

Toczenie