



Podkładki, do gwintu: M14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375341 M14
GTIN	4069515013444
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Hartowane, czarne.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.

Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Opis techniczny

grubość h	5 mm
do gwintu	M14
Ø zewn. D ₂	40 mm
Ø otworu d ₁	15 mm
typ	6340
Rodzaj produktu	Podkładki