

**Nakrętki z kołnierzem, Sprawdziany do gwintu UNF: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375389 M24
GTIN	4069515013680
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Nakrętka kołnierzowa (wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Opis techniczny

Ø kołnierza	45 mm
szerokość e	39,98 mm
gwint	M24
długość całkowita	36 mm
typ	6331
rozwartość klucza SW	36 mm
wysokość kołnierza	6 mm
Rodzaj produktu	Nakrętka

