



Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370690 22
GTIN	4069515014496
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Hartowane, czarne.

w dostawie::

W komplecie ze śrubą regulacyjną.

wskazówka:

Śrubę teową nr 375301 należy zamówić oddzielnie.

Opis techniczny

długość rowka f	60 mm
szerokość B	60 mm
typ	6314V
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 2220160
szerokość rowka a	22 mm
długość L	160 mm

Karta danych

odległość e od wierzchołka do rowka	30 mm
wysokość H	30 mm
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe