

**Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370690 16
GTIN	4069515014472
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Hartowane, czarne.

w dostawie::

W komplecie ze śrubą regulacyjną.

wskazówka:

Śrubę teową nr 375301 należy zamówić oddzielnie.

Opis techniczny

typ	6314V
odległość e od wierzchołka do rowka	26 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1616125
szerokość rowka a	16 mm
długość rowka f	45 mm
długość L	125 mm

Karta danych

szerokość B	48 mm
wysokość H	24 mm
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe