



Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370690 10
GTIN	4069515014441
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Hartowane, czarne.

w dostawie::

W komplecie ze śrubą regulacyjną.

wskazówka:

Śrubę teową nr 375301 należy zamówić oddzielnie.

Opis techniczny

długość L	80 mm
szerokość rowka a	10 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	15 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 101080
szerokość B	30 mm
typ	6314V

Karta danych

długość rowka f	30 mm
wysokość H	15 mm
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe