



Nastawne łapy dociskowe, szerokość rowka a: 18mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370690 18
GTIN	4069515014489
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Hartowane, czarne.

w dostawie::

W komplecie ze śrubą regulacyjną.

wskazówka:

Śrubę teową nr 375301 należy zamówić oddzielnie.

Opis techniczny

szerokość B	48 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300	wielk. 1816125
typ	6314V
długość rowka f	45 mm
wysokość H	24 mm
długość L	125 mm

Karta danych

szerokość rowka a	18 mm
odległość e od wierzchołka do rowka	26 mm
Rodzaj produktu	Łapy dociskowe