

**Śruby teowe (8,8.) pojedyncze, typ: 1614100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375306 1614100
GTIN	4069515014564
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Śruba teowa, hartowana, czarna, klasa wytrzymałości 8.8.

Norma:

DIN 787

w dostawie::

Pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki zob. nr 35341, nakrętki wysokie nr 375386.

wskazówka:

- **przykład odczytu – wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

Opis techniczny

długość L	100 mm
gwint G	M14
typ	787
szerokość nakrętki e	25 mm
długość gwintu b	60 mm
wysokość k	9 mm

Karta danych

mniejsza szerokość nakrętki a	15,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
Rodzaj produktu	Śruby teowe