

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
długość główki L <sub>1</sub>	17 mm
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 1
śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1616H09
Wielkość chwytu	16 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

płytki podporowe Typ 1

269005 1

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500