



Płytko skrawająca do toczenia CNMG 160616, do obróbki zgrubnej, Gatunek: CA510



Dane zamówienia

Numer katalogowy	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Łamacz wiórów	PH
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
promień naroża	1,6 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia