



Podest roboczy XL Step, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Solidny, dwustronny, składany podest roboczy z dużą platformą i odpornymi na ścieranie, eloksalowanymi słupkami. Bardzo głębokie stopnie (92 mm) zapewniają wygodną i bezpieczną postawę. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu z usztywnieniem odpornym na nacisk. Stopki drabiny o dużej powierzchni wykonane z 2-składnikowego tworzywa sztucznego, nadające się również do pracy na powierzchniach z kratki.

Norma:

DIN EN 14183.

Opis techniczny

wysokość podestu bez poręczy	0,99 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
wysokość robocza około	2,99 m
masa	9,3 kg

Karta danych

Poręcze	nie
zakres regulacji wysokości	nie
wykonanie stopnia	Stopień
platforma z poręczami	nie
materiał	Aluminium eloksalowane
głębokość platformy	300 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0,96 m
możliwość chodzenia	2-stronne
listwa kolanowa	nie
szerokość platformy	600 mm
liczba stopni wraz z podestem	2×4
Rolki	nie
Głębokość szczelbli / stopni	92 mm
Rodzaj produktu	Podest roboczy