



Podest roboczy XL Step, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Solidny, dwustronny, składany podest roboczy z dużą platformą i odpornymi na ścieranie, eloksalowanymi słupkami. Bardzo głębokie stopnie (92 mm) zapewniają wygodną i bezpieczną postawę. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu z usztywnieniem odpornym na nacisk. Stopki drabiny o dużej powierzchni wykonane z 2-składnikowego tworzywa sztucznego, nadające się również do pracy na powierzchniach z kratki.

Norma:

DIN EN 14183.

Opis techniczny

wysokość robocza około	2,49 m
wysokość podestu bez poręczy	0,49 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,8 m
platforma z poręczami	nie
Poręcze	nie

Karta danych

Nośność drabin i stopni	150 kg
masa	5,6 kg
listwa kolanowa	nie
Rolki	nie
szerokość platformy	600 mm
materiał	Aluminium eloksowane
zakres regulacji wysokości	nie
Głębokość szczebli / stopni	92 mm
głębokość platformy	300 mm
wykonanie stopnia	Stopień
liczba stopni wraz z podestem	2×2
możliwość chodzenia	2-stronne
Rodzaj produktu	Podest roboczy