

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	17 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2020K09
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 1

269005 1

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500