

**Płytko skrawająca do toczenia CNMG 190608, do obróbki zgrubnej, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,28 - 0,88 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190608

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia