

**Nóż do gwintów wewn. KOMET® gwinty prawe kształt 55° (Whitworth), Typ: B03****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240088 B03
GTIN	4047109017085
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 HSS Co 10

głębokość otworu: 26 mm

do skoku: 16–50 zwoi/cal

do otworów o \varnothing powyżej: 7 mm

długość całkowita: 65 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

głębokość otworu	26 mm
do skoku	16–50 zwoi/cal
typ	B03
do otworów o \varnothing powyżej	7 mm
długość całkowita	65 mm
\varnothing chwytu	8 mm

Materiał ostrza

HSS Co 10

Rodzaj produktu

Toczenie