

**CNMG 160608, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Łamacz wiórów	PH
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,28 - 0,88 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia