

 KOMET

**Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 5×D, Ø DC m7: 19mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236604 19     |
| GTIN             | 4047109181731 |
| Klasa artykułu   | 24P           |

## Opis

**Wykonanie:**

**tolerancje wiercenia:** D - 0,1 / + 0,35.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

**Zalecenie:**

**przy nawiercaniu** zredukować posuw do 70%.

**wskazówka:**

- **Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.**
- **Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.**
- **Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do  $V_{maks.} = 0,25$  mm.**
- **Maks. Ø osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.**
- **Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.**

## Opis techniczny

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| śruby mocujące                       | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 060206 18-...   |
| Długość użyteczna L <sub>1</sub>     | 95 mm                |
| Liczba ostrzy Z                      | 1                    |
| Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®         | 50 mm                |
| Seria                                | KUB Pentron®         |
| Ø nomin. D                           | 19                   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| do Ø calowej   | 3/4 cal                          |
| Długość wysięgu L <sub>A</sub>                             | 127 mm                           |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 5×D                              |
| chwyt  | ABS                              |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo baryłkowy              |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne   |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie pakietowe    |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wyjście skośne         |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wyjście skośne         |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                              |
| Strategia skrawania  | HPC                              |
| Rodzaj produktu  | Wiertła z płytkami skrawającymi  |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe<br>nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm | 211750 1,0  |
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 6IP2                             | 239652 6IP2 |
| Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP          | 674252 6IP  |