



## Nóż do gwintów wewn. KOMET® gwinty prawe kształt 55° (Whitworth), Typ: B06



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240088 B06
GTIN	4047109017177
Klasa artykułu	24H

### Opis

#### Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

#### Materiał ostrza:

**HSS/Co10** - do materiałów trudnoskrawalnych.

#### wskazówka:

**Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.**

Materiał ostrza

&nbsp; HSS Co 10

głębokość otworu: 60 mm

do skoku: 8–30 zwoi/cal

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 14 mm

długość całkowita: 95 mm

$\varnothing$  chwytu: 10 mm

### Opis techniczny

do skoku	8–30 zwoi/cal
długość całkowita	95 mm
do otworów o $\varnothing$ powyżej	14 mm
głębokość otworu	60 mm
typ	B06
$\varnothing$ chwytu	10 mm

Materiał ostrza  
&nbsp;

HSS Co 10

Rodzaj produktu

Toczenie