


 KOMET

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka), Ø chwytu d / Ø otworu d1: 12/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240100 12/4
GTIN	4047109019331
Klasa artykułu	24S

Opis

Zastosowanie:

Do wytaczania oraz toczenia poprzecznego i wewnętrznego na tokarkach.

Opis techniczny

Ø chwytu d	12 mm
długość a	8 mm
wysokość mocowania b	11 mm
długość całkowita L _{całk.}	70 mm
długość l ₂	45 mm
Ø otworu d ₁	4 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro